

กระบวนการขัดผิวข้อต่อด้วยวิธี Electropolishing

บริการขัดผิวข้อต่อด้วยวิธี Electropolishing !

สำหรับลูกค้าที่ใช้ข้อต่อเฟอร์รูล
และต้องการขัดผิวข้อต่อด้วยไฟฟ้า

ทนต่อการกัดกร่อน

ทำความสะอาดง่ายขึ้น

ป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม



ข้อดีของการขัดผิวด้วยวิธี Electropolishing...

การขัดผิวข้อต่อด้วยวิธี Electropolishing ช่วยให้ข้อต่อทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม อีกทั้งยังทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึงมากขึ้น เนื่องจากพื้นผิวข้อต่อจะถูกทำให้เรียบสม่ำเสมอ จึงช่วยป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งแปลกปลอมเกาะติดและป้องกันการเกิดสนิมได้อีกด้วย

ทนต่อการกัดกร่อน

สามารถทำความสะอาดซ้ำเชื้อ (SIP) เพื่อป้องกันการเกิดสนิม !

ทำความสะอาดง่าย


ผิวข้อต่อมีความเรียบและลื่น จึงทำความสะอาดได้ง่ายและทั่วถึง !

ป้องกันการเกาะติดของสิ่งแปลกปลอม

ของเหลวเกาะติดบนพื้นผิวข้อต่อได้ยาก ช่วยยับยั้งแบคทีเรียอันเกิดจากการสะสมคั่งบริเวณผิวข้อต่อ !

กระบวนการขัดผิวข้อต่อด้วยวิธี Electropolishing

เตรียมผิวโดยการขัดส่วนที่สัมผัสของไหลของข้อต่อ (SUS316L) ด้วยอุปกรณ์ขัดเบอร์ #400 ตามด้วยกระบวนการขัดมันโดยใช้ไฟฟ้า



ส่วนที่ทำการขัดผิวด้วยวิธี Electropolishing

ขนาดของข้อต่อและท่ออ่อนที่สามารถทำได้

ข้อต่อประเภทยี่ห้อและข้อต่อ TOYOCONNECTOR สำหรับท่ออ่อนที่มีขนาดตั้งแต่ 19 ถึง 50 มิลลิเมตร
หมายเหตุ : ไม่สามารถขัดผิวได้ในบางขนาดและบางรุ่นข้อต่อ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดตามด้านล่างนี้
รายการข้อต่อที่รองรับการขัดมันด้วยวิธี Electropolishing :

ข้อต่อประเภทยี่ห้อ

รายละเอียดทางเทคนิคของข้อต่อยี่ห้อท่ออ่อน TOYOSILICONE HOSE SERIES

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: TOYOSILICONE HOSE, HYBRID TOYOSILICONE HOSE, TOYOSILICONE-S HOSE, TOYOSILICONE-S2 HOSE, TOYOSILICONE-P HOSE)

ประเภทข้อต่อ	รหัสสินค้าข้อต่อ	ท่ออ่อนที่เข้ากันได้		ข้อมูลเฉพาะข้อต่อตัวผู้	ขนาด (mm.)				
		ID มม.	รหัสสินค้า		A	B	C	D	L
ข้อต่อเฟอร์รูลประเภท HF (FDA) ※ กลุ่ม TOYOSILICONE Hose (RoHS2) ได้รับการรับรองทะเบียนจาก FDA	HF-19-15A	19	TSI, TSIS, TSIS2, TSIP, HTSI	15A	34.0	27.5	17.5	16.5	54.0
	HF-19-1S		TSI, TSIS, TSIS2, TSIP, HTSI	1S	50.5	43.5	23.0	16.5	54.0
	HF-25-1S	25	TSI, TSIS, TSIS2, TSIP, HTSI	1S	50.5	43.5	23.0	22.0	56.0
	HF-25-1.5S		TSI, TSIS, TSIS2, TSIP, HTSI	1.5S	50.5	43.5	35.7	22.0	56.0
	HF-32-1.5S	32	TSI, TSIS, TSIS2, HTSI	1.5S	50.5	43.5	35.7	28.0	67.0
	HF-38-1.5S	38	TSI, TSIS, TSIS2, HTSI	1.5S	50.5	43.5	35.7	34.0	73.0
	HF-38-2S		TSI, TSIS, TSIS2, HTSI	2S	64.0	56.5	47.8	34.0	73.0
	HF-50-2S	50	TSI, TSIS, TSIS2	2S	64.0	56.5	47.8	46.0	75.0


*วัสดุ / ข้อต่อท่อยางโพลีเอทิลีน: SUS316L, ปลอกหุ้มท่อ: SUS304

※ ยึดบังคับใช้กฎข้อต่อตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

รายละเอียดทางเทคนิคของข้อต่อยี่ห้อท่ออ่อน TOYOFUSSO HOSE SERIES

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: TOYOFUSSO HOSE, TOYOFUSSO-S HOSE, TOYOFUSSO-E HOSE, TOYOFUSSO SOFT HOSE)

ประเภทข้อต่อ	รหัสสินค้าข้อต่อ	ท่ออ่อนที่เข้ากันได้		ข้อมูลเฉพาะข้อต่อตัวผู้	ขนาด (mm.)				
		ID มม.	รหัสสินค้า		A	B	C	D	L



* ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: ECORON HOSE, ECORON-S HOSE)

※ ผลิตภัณฑ์ต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

(ท่ออ่อนที่เข้ากันได้: TOYOFOODS HOSE, HYBRID TOYOFOODS HOSE, TOYOFOODS-S HOSE, TOYORING-F HOSE) *ไม่รวม HYBRID TOYOFOODS-N HOSE

※ ผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามมาตรฐาน RoHS2 ฉบับแก้ไข

ค่าตัว 500 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 1000	+10	0
1000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 2000	+20	0
2000 ขึ้นไป แต่ต่ำกว่า 5000	+1.0%	0
5000 ขึ้นไป	+2.0%	0

※ 此係以平均數計算，非以總數計算。PoHS2 為平均值。

* ผลิตภัณฑ์คือสารพิษจาก FeHS_2 ฉบับแก้ไข

2/3

ข้อมูลโดยย่อของบริษัท	รายการผลิตภัณฑ์	บริการจาก TOYOX	คำแนะนำที่เป็นประโยชน์	ตัวอย่างของแนวทางการปรับปรุง	สอบถาม
TOYOX เป็นบริษัทเช่นไร?	ท่ออ่อน	ดาวน์โหลดเอกสารรับรอง	ช่วยประหยัดพลังงานด้วยท่ออ่อนและข้อต่อ	รถยนต์ เครื่องจักรและงานโลหะ	คำถามที่พบบ่อย
บันทึกการใช้งาน	ข้อต่อ	ดาวน์โหลด CAD drawing	ช่วยรับรองความปลอดภัยทางอาหารด้วยท่ออ่อนและข้อต่อ	อาหารและเครื่องดื่ม	แผนผังเว็บไซต์
ใช้แผน BCP เพื่อการจัดส่งที่มีเสถียรภาพ	KAMLOK	ตารางแสดงคุณสมบัติทาสีเคลือบของท่ออ่อน	ช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตด้วยท่ออ่อนและข้อต่อ	เครื่องสำอางและสารเคมี	นโยบายความเป็นส่วนตัว
	แคลมป์รัดท่ออ่อน		ช่วยรับรอง "ความปลอดภัยในการทำงาน" ด้วยท่ออ่อนและข้อต่อ	เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นรูปพลาสติก	
			ช่วยประหยัดพลังงานด้วยท่ออ่อนและข้อต่อ		